


Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Application

Tenue en pression	[bar]	40
-------------------	-------	----

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
--	---

Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
-----------------------	---

Données mécaniques

Poids	[g]	341,5
Matériaux		inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs		G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process		raccord pour tube DIN DN40 (1,5") DIN 11851
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide		0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866		H4

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------