




Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 Orifice de fuite



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Application

Version	avec orifice de fuite
Tenue en pression [bar]	25
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	25

Données mécaniques

Poids [g]	203
Matières	inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------