


E70600



Répartiteur de tension AS-Interface

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Application	
Version	AS-i / 24 V
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Courant de sortie total [A]	8
Alimentation en tension supplémentaire [V]	24 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...75
Indice de protection	IP 65
Données mécaniques	
Poids [g]	89,5
Matières	PA 6.6; vis: inox (1.4404 / 316L); Ecrous: inox (1.4404 / 316L); Joint pour câble plat à presse-étoupe: NBR
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces