E80414

Tag RFID

ID-TAG/51x48x12,6/04



Application		
Application		codage RFID de cuves métalliques
Données électriques		
Fréquence de fonctionnement	[MHz]	860...930
Taille mémoire	[bit]	512
Type de mémoire		EEPROM
Type de puce		Impinj Monza 4QT
Tag Identifier (TID)	[Byte]	8
Code produit électronique (EPC)		128 bit
Norme RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		100000
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Température de stockage	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	126,3
Dimensions	[mm]	48 x 51 x 12,6
Matières		boîtier: polycarbonate (ABS)
Remarques		
Unité d'emballage		5 pièces

E80414

Tag RFID

ID-TAG/51x48x12,6/04

Données supplémentaires

distance de lecture (m)

DTE80x	1,2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1