E80354

Tag RFID

ID-TAG/R40X10/04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



CE

Application		
Température de fonctionnement (active)	[°C]	-20...65
Température de pointe (passive)	[°C]	180
Données électriques		
Fréquence de fonctionnement	[MHz]	865...870
Taille mémoire	[bit]	96
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		100000
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...65
Température de stockage	[°C]	-40...180
Données mécaniques		
Poids	[g]	18,5
Dimensions	[mm]	32 x 8 x 40
Matières		PA 6.6 noir
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E80354

Tag RFID

ID-TAG/R40X10/04

Données supplémentaires

distance de lecture (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-