


# EBC003



## Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



### Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone

oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]

< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)

Courant de sortie par module / emplacement [A]

4

Courant de sortie total [A]

10

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...80



## Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

### Tests / homologations

Homologation UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

### Données mécaniques

Poids [g]	226,5
Dimensions [mm]	33 x 60 x 118,2
Matières	PA
Matière du corps	PA
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M12

### Accessoires


Fourniture	Bouchons protecteurs: 2 étiquettes: 4
------------	--

### Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



### Raccordement



# EBC003



## Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

