




## Répartiteur

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS



### Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	10

### Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----



## Répartiteur

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Homologation UL	Enclosure type	Type 1
Données mécaniques		
Poids	[g]	226
Dimensions	[mm]	33 x 60 x 118,2
Matières		PA
Matière du corps		PA
Nombre d'emplacements répartiteur		4
Type connecteur		M12
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	8 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		Bouchons protecteurs: 2
		étiquettes: 4
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Raccordement		
Connecteur: 1 x M23; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		



## Répartiteur

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

### Raccordement



### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

