




## Répartiteur

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS



### Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



## Répartiteur

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

### Tests / homologations

Homologation UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

### Données mécaniques

Poids [g]	252,5
Matières	PA
Matière du corps	PA
Nombre d'emplacements répartiteur	6
Type connecteur	M12

### Accessoires


Fourniture	Bouchons protecteurs: 2
	étiquettes: 6

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



### Raccordement

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
±	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

# EBC007



## Répartiteur

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

