




Répartiteur

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS



Application	
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	10
Sorties	
Technologie	PNP



Répartiteur

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Homologation UL	Enclosure type	Type 1
Données mécaniques		
Poids	[g]	256,5
Matières		PA
Matière du corps		PA
Nombre d'emplacements répartiteur		6
Type connecteur		M12
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	12 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		Bouchons protecteurs: 2 étiquettes: 6
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Raccordement		
Connecteur: 1 x M23; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		



Répartiteur

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Raccordement



EBC008



Répartiteur

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

