




Répartiteur

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	6
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours)



Répartiteur


ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Données mécaniques		
Poids	[g]	109,5
Dimensions	[mm]	27 x 30 x 90,4
Matières		PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps		PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		4
Type connecteur		M8
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	8 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Accessoires en option	Adaptateur pour rail DIN:, E73006	
	Bouchon: M8, E73005	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique - Raccordement		
Connecteur: 1 x M16; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré		
		

Répartiteur

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré

