




## Répartiteur

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	2
Courant de sortie total [A]	2
Sorties	
Technologie	NPN
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement [°C]	-5...60
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours)
Données mécaniques	
Poids [g]	88
Dimensions [mm]	23,7 x 30 x 85,4
Matières	PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps	PBT-GF 20 / laiton, nickelé

# EBC060



## Répartiteur

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M8

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

### Accessoires


Accessoires en option	Adaptateur pour rail DIN: E73006 Bouchon: M8, E73005
-----------------------	---

### Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement



# EBC060



## Répartiteur

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré

