KT5101

Bouton lumineux capacitif

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

article arrêté

Article de remplacement: KT5111

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	Ø 29 / L = 31
Application		
Principe de fonctionnement		dynamique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...30 DC
Consommation	[mA]	30
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	500
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Durée signal de sortie	[ms]	300

KT5101

Bouton lumineux capacitif

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Temps de réponse			
Temps de réponse	[ms]	35	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-40...85	
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale)	
Tests / homologations			
MTTF	[Années]	352	
Données mécaniques			
Poids	[g]	40,5	
Dimensions	[mm]	Ø 29 / L = 31	
Matières		PA 6.6 GF30 noir; face active: PA Grilamid TR 90UV	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, rouge
		fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 1	
		joint: 1	
Accessoires en option		Disque symbole	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu