




Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OIH-HNKG/US/600MM

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 potentiomètre



Caractéristiques du produit

Type de lumière : lumière rouge

Application

Caractéristique spécifique : Suppression de l'arrière-plan

Principe de fonctionnement : Système réflexion directe

Données électriques

Tension d'alimentation [V] : 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)

Consommation [mA] : 35

Classe de protection : III

Protection inversion de polarité : oui

Type de lumière : lumière rouge

Longueur d'onde [nm] : 625

Sorties

Technologie : NPN

Fonction de sortie : éclairement

Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] : 2,5

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] : 200

Fréquence de commutation DC [Hz] : 300

Protection courts-circuits : oui

Version protection courts-circuits : pulsé



Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OIH-HNKG/US/600MM

Protection surcharges	oui
-----------------------	-----

Zone de détection

Portée	[mm]	< 600; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée objet blanc (rémission 90#%)	[mm]	< 600
Portée objet gris (rémission 18#%)	[mm]	< 596
Portée objet noir (rémission 6#%)	[mm]	< 578
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	30
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Suppression de l'arrière-plan		oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Données mécaniques

Poids	[g]	200,4
Dimensions	[mm]	64 x 43 x 38
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		zamac nickelé
Matière lentille		PMMA

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Accessoires

Fourniture	écrou de fixation: 1
------------	----------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A





Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OIH-HNKG/US/600MM

Raccordement

