


Ταυ

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM**

Εφαρμογή

Σχεδίαση	για αισθητήρες και προσαρμογείς με σύνδεση G 1/2 A
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	25

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	407,5
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	G 1/2 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας	Συγκολλησίμος προσαρμογέας Ø 41 mm
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,8 / 4

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1, FKM
-----------------------	----------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------