


E11898



乙太網連接電纜

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



應用		
設計		乙太網電纜, D 代碼
應用		交叉電纜; 電纜
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67; IP 42; (M12插頭 / RJ45插頭)
機械技術數據		
重量	[g]	163.5
材質		PUR / PC
成型體材料		PUR / PC
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭 M12

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



E11898




乙太網連接電纜

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

電氣連接

電纜：2 m, PVC, 綠色, Ø 6.2 mm; 4 x 0.38 mm²

連接



電氣連接 - 插頭 RJ45

連接器：1 x RJ45, 直型；成型體：PC

