


E12432



連接電纜

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



應用	
特殊的性能	無滲素
電氣數據	
工作電壓	[V] < 30 AC / < 36 DC
工作條件	
環境溫度	[°C] -25...80
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
重量	[g] 51
材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm



E12432



連接電纜

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 6.8 mm; 3 x 0.25 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

