


E40259



卡套式管接頭

COMPRESSION FITTING G1/4



應用	
安裝	卡套式管接頭
抗壓強度	[bar] 50
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量	[g] 50
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM
感測器連接	Ø 8 mm
製程連接	螺紋連接 G 1/4
附件	
供貨範圍	密封圈
注釋	
包裝單位	1 件數