


Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-prsten 44 x 2 mm



Primjena

Srednja temperatura	[°C]	-25...100
Kratkoročna temperatura medija	[°C]	-25...110
Snaga tlaka	[bar]	8

Mehanički podaci

Težina	[g]	90,5
Dimenzije	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Oznaka navoja		G 1 1/2
Materijali		Adapter: POM; Brtva: EPDM
Spajanje senzora		spoj navojem M30 x 1,5 Unutarnji navoj
Procesni priključak		spoj navojem G 1 1/2 vanjski navoj

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------