




Koaksijalna cijev za senzore razine

LR COAX TUBE NPT L450



1 Držač za fiksiranje za element za centriranje

CRN

Primjena

Dizajn	za senzore razine LR	
Srednja temperatura [°C]	-40...200	
Snaga tlaka [bar]	16	
Vakuumska otpornost [mbar]	-1000	
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar]	16	

Mehanički podaci

Težina [g]	299,5	
Materijali	Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); dio za centriranje: PPS armirano vlakno; Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301)	
Spajanje senzora	spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj	
Procesni priključak	spoj navojem 3/4" NPT vanjski navoj	
Duljina L [mm]	450	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------