




Adapter za zavarivanje procesnih senzora

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



1 mjesto curenja



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Primjena

Dizajn	Za cijevi, Sa udubljenjem za curenje
Snaga tlaka [bar]	50
Napomena o snazi tlaka	za senzor priključka – adapter

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	160
Materijali	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora	G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 29 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,4 / 4

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsteni:, FKM
-------------------	-----------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------