


EVF612



Spojni kabel s utičnicom

ADOGE050VAS0005P05



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn	kabel za napajanje, L-kodirano
Primjena	Uporaba u vlažnim područjima u industriji hrane i pića
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	63 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	16

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...65 °C
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	958
Materijal ulivenog tijela		PP
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje		EPDM

EVF612



Spojni kabel s utičnicom

ADOGE050VAS0005P05

Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: PP, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE	GY

BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
GY =	Plavo
WH =	Sivo
	Bijelo