




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0002E04



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena		higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...50
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	5...100
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...50
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci		
Težina	[g]	92,4



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0002E04

Materijal ulivenog tijela	PVC	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Materijal za brtvljenje	EPDM	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);
 Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo