


ANT860



RFID UHF antenna

DTRUHF_AGRWKOTN04



Elektromos adatok

Működési frekvencia	[MHz]	865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz)
Antenna csatlakozók		1; (TNC-csatlakozó)
Polarizáció		kerek
Átviteli teljesítmény ERP	[mW]	1995
Antenna nyereség	[dB]	8,5
Impedancia	[Ω]	50

Érzékelési tartomány

Látószög	[°]	65
----------	-----	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	2395,5
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	300 x 300 x 79
Anyagok		ház: alumínium; TNC-csatlakozó: réz / PTFE; védőburkolat: műanyag;

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------