




Földpotenciál elosztómodul

Supply Module GND/1x 10mm²

- 1 feliratmező
2 dugaszolható sorkapocs 24 V DC



Felhasználási terület

Kivitel	adagoló modul GND (1 x 10 mm ²)
---------	---

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	18...30 DC
Névleges feszültség DC [V]	24
Védelmi osztály	III
Maximális áramterhelhetőség [A]	40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...70
Védettség	IP 20; (előlapon)

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-3	zavarkibocsátás
	EN 61000-6-2	zavarállóság

Mechanikai adatok

Súly [g]	48,6
Szerelés módja	DIN sínre szerelhető
Szerelési útmutató	a modulok sorba szerelhetőek
Méreték [mm]	80 x 12,5 x 98,5



Földpotenciál elosztómodul

Supply Module GND/1x 10mm²

Elektromos csatlakozás

dugaszolható sorkapcsok:

Csatlakozás

