




Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 potenciométer



Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	10
Névleges feszültség AC [V]	< 230
Névleges frekvencia AC [Hz]	47...63
Bemeneti feszültségtartomány AC [V]	100...240
Kimeneti feszültség DC [V]	24...28
Védelmi osztály	II; (IEC 61140)
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 0,38
Kimeneti feszültség [V]	beállítható
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A]	2,5
Kimeneti áramkörök száma	1
Max. hullámosság [mV]	50
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [%]	88
Külső bemenet védelem	10 A; B
Terheléscsökkenés [W/K]	2% / K (> 60° C)
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [ms]	90

Kimenetek

Rövidzárlat-biztos	igen
Túlterhelés-védelem	igen
DC-OK jel megbízhatósága	24 V DC (30 mA)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...70
-----------------------------	--------



Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Védettség	IP 20
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mechanikai adatok

Súly [g]	335
Szerelés módja	sín; (TH35 (EN 60715); szabad hely a konvekciós hűtéshez 30 mm)
Méret [mm]	90 x 45 x 100
Anyagok	PC ABS

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	DC-ok	1 x LED, zöld
---------	-------	---------------


Megjegyzések

Megjegyzések	kimeneti feszültség SELV, PELV szerint
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

cage clamp csatlakozók:

Csatlakozás



- 1: primer
2: szekunder