




Beépítési adapter kapacitív érzékelőkhöz

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 o-gyűrű 44 x 2 mm



Felhasználási terület		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...100
Közeghőmérséklet rövid ideig	[°C]	-25...110
Nyomásállóság	[bar]	8
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	90,5
Méret	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Menet megjelölés		G 1 1/2
Anyagok		Adapter: POM; tömítőgyűrű: EPDM
Szenzor csatlakozás		menetes csatlakozó M30 x 1,5 belső menet
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 1 1/2 külső menet
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db