


E12613



Összekötő kábel

ASTGH030MSS00,5H03



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 50 AC/DC

Védelmi osztály

II

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

-25...90

Védettség

IP 65

Mechanikai adatok

Súly

[g]

30,5

Anyagok

ház: TPU narancs; hollandi anya: nikkelezett réz

Meghúzási nyomaték

[Nm]

0,6...1,5

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db



Összekötő kábel

ASTGH030MSS00,5H03


Elektromos csatlakozás



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás

