




Adapterkábel video kimenettel rendelkező kamerákhoz

ADAPTER CABLE M12-M16



- 1 árnyékolás L= 120
2 tápellátás L= 250

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Kivitel	kamera video kimenettel O2M20x
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 60 DC
Védelmi osztály	II
Max. összes áramerhelés [A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-45...85
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	72,4
Menetes csatlakozás	M16
Anyagok	ház: PVC; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga	PVC

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PVC, fekete, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: PVC; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm






Adapterkábel video kimenettel rendelkező kamerákhoz


ADAPTER CABLE M12-M16

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: PVC; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



BK = Érszínek :
GY = fekete
RD = szürke
piros