


E2M205



Adapterkábel video kimenettel rendelkező kamerákhoz

CONNECTION CABLE M16 16M



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Kivitel

kamera video kimenettel O2M20x

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 60 DC

Védelmi osztály

II

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-45...85

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

858,5

Anyagok

ház: PVC; Tömítés: EPDM

Hollandi anya anyaga

PVC

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 16 m, PVC, fekete, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: PVC; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm




Adapterkábel video kimenettel rendelkező kamerákhoz

CONNECTION CABLE M16 16M

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: PVC; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

