




Mérőfej infravörös hőmérséklet érzékelőkhöz

SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -20...250

Mechanikai adatok

Súly [g] 169,5

Anyagok AlMg3 fekete eloxált; rozsdamentes acél (1.4305 / 303); záróanyák: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); o-gyűrű: FKM


Optika anyaga edzett optikai üveg

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,165

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Diagrammok és grafikonok



1 mérési folt átmérője

2 mérési távolság