


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FIBRE OPTIC 2M



Felhasználási terület

Kivitel csatlakozás infravörös hőmérséklet érzékelőkhöz TWxx11

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -40...250

Mechanikai adatok

Súly [g]	162,8
Száloptika csatlakozás	1/4"-36UNS-2A
Száloptika fej kivitel	egyenes
Teljes hossz [mm]	2000
Minimális hajlítási sugár [mm]	120
Szálelrendezés	●
Fényvezető anyaga	kvarc / kvarc
Száloptika fej anyaga	CuNiZn
Fényvezető burkolat	rozsdamentes acél

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db