




Hegeszthető merülőhüvellyel hőmérséklet szenzorokhoz

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 50 mm
Nyomásállóság [bar]	300

Mechanikai adatok

Súly [g]	159,3
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	G 1/2 tömítőkónusz Ø 6 mm
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 34 mm
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	≤ 0,6 / -
Beépítési hossz EL [mm]	49
Furatmélység BL [mm]	87

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------