




## Hegeszthető merülőhüvely hőmérséklet szenzorokhoz

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified



### Felhasználási terület

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Kivitel             | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 100 mm |
| Nyomásállóság [bar] | 300                                         |

### Mechanikai adatok

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Súly [g]                                                     | 171,5                             |
| Anyagok                                                      | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
| Szenzor csatlakozás                                          | G 1/2 tömítőkónusz Ø 6 mm         |
| Folyamatcsatlakozás                                          | Behegesztett adapter Ø 34 mm      |
| Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | ≤ 0,6 / -                         |
| Beépítési hossz EL [mm]                                      | 99                                |
| Furatmélység BL [mm]                                         | 137                               |

### Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|