




Hegeszthető merülőhüvely hőmérséklet szenzorokhoz

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 300 mm
Nyomásállóság [bar]	400

Pontosság / eltérés

Max.maximális megengedett áramlási sebesség [m/s]	25
---	----

Mechanikai adatok

Súly [g]	1236
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	1/2" NPS Ø 6 mm G1/2-os és 1/2" NPT menethez megfelelő
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 38,1 mm
Beépítési hossz EL [mm]	191
Furatmélység BL [mm]	228,6

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------