


## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSS0005K05



## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező;  
Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Teljes áramerhelhetőség  
(UL)

[A]

3

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti  
hőmérséklethez

cULus: ...75

Környezeti hőmérséklet  
(mozgó)

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti  
hőmérséklethez (mozgó)

cULus: ...75

Védettség

IP 65; IP 67

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

209,2

Méreték

[mm]

15,5 x 15,5 x 45

Anyagok

ház: TPU narancs; Tömítés: FKM

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Energialáncban használható

igen



## Csatlakozókábel dugalljal

ADOGH050MSS0005K05

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | ≥ 2 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

## Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm, árnyékolt; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm;  
 Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



## Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| GY = | szürke     |
| WH = | fehér      |




## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSS0005K05

### Diagrammok és grafikonok

árnyékolási karakterisztika



x Frekvencia (MHz)

y Árnyékolási jellemzők (dB)

szerint DIN EN 60512-23-3