



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0005E04



| Felhasználási terület                                         |      |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      |      | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás                                                    |      | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban            |
| Szilikonmentes                                                |      | igen                                                             |
| Elektromos adatok                                             |      |                                                                  |
| Üzemi feszültség                                              | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                              |
| Védelmi osztály                                               |      | II                                                               |
| Max. összes áramerhelés                                       | [A]  | 4                                                                |
| Környezeti körülmények                                        |      |                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C] | -25...100                                                        |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez                        |      | cULus: ...50                                                     |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                                | [°C] | 5...100                                                          |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)                |      | cULus: ...50                                                     |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C] | -25...55                                                         |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]  | 10...100                                                         |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                              |
| Védettség                                                     |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                      |
| Mechanikai adatok                                             |      |                                                                  |
| Súly                                                          | [g]  | 203,2                                                            |
| Méret                                                         | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                                                 |



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0005E04

|                            |                                   |                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anyagok                    | ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM   |                                                                              |
| Hollandi anya anyaga       | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |                                                                              |
| Energialáncban használható | igen                              |                                                                              |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár         | min. 10 x kábelátmérő                                                        |
|                            | folyamatsebesség                  | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                            | hajlítási ciklusok                | > 1 Mio.                                                                     |
|                            | torziós igénybevétel              | ± 180 °/m                                                                    |

Megjegyzések


|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| WH = | fehér      |