




Hardver a moneo gyártási környezetben való
üzemeltetéséhez

moneo appliance QHA210

A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni.



- 1 állapot LED
- 2 be/ki kapcsoló
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet-interfész A
- 6 Ethernet-interfész B
- 7 DisplayPort interfész x 2
- 8 tápellátás
- 9 földelés

Felhasználási terület

Alkalmazás	IT hardver a moneo működéséhez
	memória kapacitás és feldolgozási teljesítmény biztosítása
	moneo szoftver előre telepítve
	Egyszerű, különleges IT-ismereteket nem igénylő beállítás
Tartalomleírás	beleértve a készülékezelő rendszert (AMS) a konfiguráláshoz és karbantartáshoz
Kompatibilitás	IT infrastruktúrától függetlenül használható
	bármikor integrálható az IT hálózati struktúrába
Csatlakoztathatóság	interfészek érzékelő- és IT hálózathoz
Karbantartás és támogatás	integrált frissítési, biztonsági mentési és támogatási funkciók az Appliance Management Systemen keresztül



Hardver a moneo gyártási környezetben való üzemeltetéséhez

moneo appliance QHA210

Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Teljesítményfelvétel	[W]	21; (Maximális: 47)
Kimenetek		
Videó kimenetek száma		2; (DisplayPort)
Szoftver / programozás		
Tartalmazott licencek		appliance management system (AMS)
Megjegyzés a licenszen		hardverhez kötött; A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni.
Operációs rendszer		Debian Linux 11
AMS		
Nyelv		német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai
AMS konzol		
Nyelv		angol
Rendszer feltételek		
Webböngésző		Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését)
Interfész		
Kommunikációs interfész		Ethernet; USB
Ethernet interfészek száma		2; (Gbit)
USB interfészek száma		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...60
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95; (40 °C nincs páralecsapódás)
Védettség		IP 40
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Rezgésállóság	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	1269,2
Méret	[mm]	35 x 105 x 150
Hardver		
Processzor		Intel Atom E3940 Quad Core
TPM chip		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Munkamemória		8 GB
Háttértár		256 GB SSD
Megjegyzések		
Megjegyzés		A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni.
Csomagolási egység		1 db