


## Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KCID06-...../US/ IV



| Termékjellemzők                  |                                                        |                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Mérési tartomány                 | -50...250 °C                                           | -58...482 °F                    |
| Folyamatcsatlakozás              | Ø 6 mm                                                 |                                 |
| Beépítési hossz EL               | [mm]                                                   | 50                              |
| Felhasználási terület            |                                                        |                                 |
| Mérőelem                         | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)          |                                 |
| Közeg                            | folyadékok és gázok                                    |                                 |
| Minimális merülési mélység       | [mm]                                                   | 15                              |
| Elektromos adatok                |                                                        |                                 |
| Védelmi osztály                  | III                                                    |                                 |
| Mérési / beállítási tartomány    |                                                        |                                 |
| Szondarúd hossza L               | [mm]                                                   | 50                              |
| Mérési tartomány                 | -50...250 °C                                           | -58...482 °F                    |
| Megjegyzés a mérési tartományhoz | álló: 280 °C / 536 °F (10000 h)                        |                                 |
| Pontosság / eltérés              |                                                        |                                 |
| Pontosság                        | [K]                                                    | ± (0,15 K + 0,002 x t )         |
| Reakcióidők                      |                                                        |                                 |
| Válaszdinamika T05 / T09         | [s]                                                    | 11 / 37; (DIN EN 60751 szerint) |
| Környezeti körülmények           |                                                        |                                 |
| Védettség                        | IP 67                                                  |                                 |
| Tesztek / engedélyek             |                                                        |                                 |
| MTTF                             | [év]                                                   | 11415,5                         |
| Mechanikai adatok                |                                                        |                                 |
| Súly                             | [g]                                                    | 72,7                            |
| Méretek                          | [mm]                                                   | Ø 6                             |
| Anyagok                          | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE            |                                 |
| Közeggel érintkező anyagok       | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti )                      |                                 |
| Folyamatcsatlakozás              | Ø 6 mm                                                 |                                 |
| Szondarúd átmérő                 | [mm]                                                   | 6                               |
| Beépítési hossz EL               | [mm]                                                   | 50                              |
| Megjegyzések                     |                                                        |                                 |
| Megjegyzések                     | A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak. |                                 |



## Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KCID06-...../US/ IV

Csomagolási egység

1 db

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PTFE

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



### Csatlakozás

