




Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67



- 1 Etichetta
- 2 Fissaggio adattatore ad infrarossi



Applicazione

Applicazione: montaggio in campo

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	157
Protezione da inversione di polarità	si
Tensione di alimentazione supplementare [V]	24...30 DC; (AUX)
Tensione di alimentazione supplementare	opzionale
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA]	550; (AUX)

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite: Numero delle uscite analogiche: 4

Ingressi

Precisione ingresso analogico [%]: 0,5

Uscite

Numero delle uscite analogiche: 4; (collegamento di attuatori a 2 fili)

Uscita analogica corrente [mA]: 0...20

Carico max [Ω]: 600

AC2518



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Risoluzione uscita analogica	16 (1 bit = 1 μ A)
Alimentazione dell'attuatore delle uscite	AS-i / AUX

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...85
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	90; (non condensante)
Max. altezza s.l.m.	[m]	2000
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[anni]	135

Parametri AS-i

Indirizzamento AS-i	Presenza di indirizzamento; Indirizzamento ad infrarossi possibile	
AS-i master profile	M3; M4	
Profilo AS-i	S-7.3.6	
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	3.6

Dati meccanici

Peso	[g]	224,65
Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto ed alimentazione esterna	
Materiali	PBT	
Coppia di serraggio	[Nm]	0,6...0,8

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	segnale analogico	LED, giallo Canali AO1...AO4
	Funzionamento	LED, verde AS-i, AUX
	errori	LED, rosso

Collegamento elettrico

Collegamento del modulo	Cavi piatti
-------------------------	-------------

Accessori

Accessori opzionali	Base di montaggio
---------------------	-------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

AC2518



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Collegamento elettrico

Connettore: M12; codifica: A



1	AO+ Uscita analogica
2	n.c.
3	AO- Uscita analogica 0V
4	n.c.
5	terra funzionale