



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 2AO C IP67



Caratteristiche del prodotto	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 2
Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	18...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	50
Protezione da inversione di polarità	si
Tensione di alimentazione supplementare [V]	16...30 DC; (AUX)
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 2
Uscite	
Numero delle uscite analogiche	2; (collegamento di attuatori a 2, 3 e 4 fili)
Uscita analogica corrente [mA]	4...20
Max. caduta di tensione sul carico per corrente nominale [V]	10
Risoluzione uscita analogica	12 bit
Precisione / Deriva	
Errore di misura	0,5



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 2AO C IP67

[% di valore finale]

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	90; (non condensante)
Max. altezza s.l.m.	[m]	2000
Grado di protezione		IP 67
Grado di sporco		2
Test / Certificazioni		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[anni]	125
Certificazione UL	Tensione di alimentazione	Class 2
Parametri AS-i		
Versione AS-i		2.11; 3.0
Modalità di indirizzamento esteso		no
AS-i master profile		M3; M4
Profilo AS-i		S-7.3.5
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	3.5
Certificato AS-i		124001
Dati meccanici		
Peso	[g]	183
Materiali		PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	segnale analogico	LED, giallo Canali AO1...AO2
	Funzionamento	LED, verde AS-i, AUX
	errori	LED, rosso
Collegamento elettrico		
Collegamento del modulo		Cavi piatti
Accessori		
Fornitura		Base di montaggio
Accessori opzionali		Cappuccio di protezione: M12, E73004
Osservazioni		
Osservazioni	Tra AS-i e AUX e tra AS-i e le uscite analogiche è presente una separazione galvanica.	
	Per alimentare gli attuatori, è possibile utilizzare la tensione di alimentazione sui pin 1 e 3.	
	Un collegamento a 3 fili è possibile con un ponticello esterno.	
Quantità		1 pezzo




Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 2AO C IP67

Collegamento elettrico

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i ; orientamento possibile in tre direzioni

Connettore: M12; codifica: A



	Uscita analogica
1	alimentazione attuatore + 24 V
2	Uscita analogica AO +
3	alimentazione attuatore 0 V
4	Uscita analogica AO -
5	terra funzionale FE