


E11426



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC	
Protezione da sovratensione	si; (VDR)	
Capacità di corrente totale [A]	3	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Grado di protezione	IP 65	
Dati meccanici		
Peso [g]	45,5	
Materiali	PUR	
Materiale corpo	PUR	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura	vite	
	Etichetta	

E11426



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS


Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola C DIN, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: ottone nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

