


## Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



## Applicazione

Modello	cavo Ethernet, codificato D
Applicazione	Cavo patch incrociato; Cavo patch

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67; IP 42; (connettori M12 / connettori RJ45)

## Dati meccanici

Peso	[g]	163,5
Materiali		PUR / PC
Materiale corpo		PUR / PC
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato

## Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

## Collegamento elettrico - connettore M12

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



# E11898




## Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

### Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - connettore RJ45

Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: PC

