


E11033



Adattatore di montaggio per sensori capacitivi

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-ring 44 x 2 mm



Applicazione

Temperatura del fluido	[°C]	-25...100
Temperatura del fluido breve tempo	[°C]	-25...110
Resistenza a pressione	[bar]	8

Dati meccanici

Peso	[g]	90,5
Dimensioni	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Definizione filettatura		G 1 1/2
Materiali		Adattatore: POM; Guarnizione: EPDM
Collegamento sensore		collegamento filettato M30 x 1,5 Filettatura interna
Raccordo a processo		collegamento filettato G 1 1/2 filettatura esterna

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------