


E12339



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0005C04



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Indicazioni per la temperatura ambiente	21 giorni: -25...120 °C
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	271
Dimensioni [mm]	28 x 15 x 38
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	zinco pressofuso
Idoneità della catena portacavi	si
Idoneità della catena portacavi	Raggio di curvatura min. 10 x diametro del cavo

**Cavo di collegamento con connettore femmina**

ADOAH040MSS0005C04

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettricoCavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Collegamento elettrico - Presa**

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato

**Collegamento**

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco