


# E30024



## Raccordo progressivo

PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT



### CRN

Applicazione	
Montaggio	Raccordo progressivo
Resistenza a pressione [bar]	50
Test / Certificazioni	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici	
Peso [g]	84,9
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti)
Collegamento sensore	Ø 10 mm
Raccordo a processo	collegamento filettato 1/2" NPT
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo