

E30080




Alimentazione connettore

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E80120

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 Alimentatore
- 2 Connettore M12



Dati elettrici

Frequenza nominale AC	[Hz]	50...60
Campo di tensione d'ingresso AC	[V]	100...240
Tensione di uscita DC	[V]	24
Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2

Uscite

Corrente di uscita totale	[A]	0,33
---------------------------	-----	------

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 40; (Connettore M12: IP 67)
---------------------	--------------------------------

Dati meccanici

Peso	[g]	135
Materiali		PPE

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Connettore: 1 x M12