


E30128



Tappo per raccordi a processo

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO



- 1 solo per anello di tenuta DIN 3869-33-FKM
2 Scanalatura per O-ring 24 x 2 (EPDM) oppure anelli di tenuta opzionali

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Applicazione	
Resistenza a pressione [bar]	100
Test / Certificazioni	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici	
Peso [g]	203
Materiali a contatto con il fluido	1.4435 (acciaio inox AISI 316L) aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4; Guarnizione: FKM
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario
Accessori	
Fornitura	O-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), a contatto con il fluido, E30054 anelli di tenuta: 1, DIN 3869-33-FKM
Accessori opzionali	O-ring: 24 x 2 (FKM), a contatto con il fluido, E30123 anello di tenuta: PEEK, a contatto con il fluido, E30124
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo