


Raccordo di fissaggio per sensori di processo

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 Morsetto a vite
2 clamping ring
3 Raccordo avvitabile

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Applicazione

Applicazione	Aree igieniche
Montaggio	Adattatore di fissaggio
Sostanze consigliate	Fluidi viscosi e pulverolenti
Resistenza a pressione [bar]	10
Senza spazi	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-10...150
---------------------------	-----------

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	102,8
Materiali	1.4404 (AISI 316L); clamping ring: PEEK
Coppia di serraggio [Nm]	< 10
Collegamento sensore	Ø 6 mm
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1/2 guarnizione conica

E30144



Raccordo di fissaggio per sensori di processo

G 1/2" COMPRESSION FITTING

Aspetto Ra/Rz delle superfici
a contatto con il fluido

Ra: < 0,8

Osservazioni

Quantità

1 pezzo