


# E33701



## Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"



1 Isolamento

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

### Applicazione

Resistenza a pressione [bar]	16
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar]	16

### Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

### Dati meccanici

Peso [g]	101
Materiali a contatto con il fluido	1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore	G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Guarnizione	metallo su metallo
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------