




Raccordo a processo Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 Isolamento

EC 1935/2004 FCM FDA

Applicazione	
Resistenza a pressione [bar]	25
Test / Certificazioni	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici	
Peso [g]	230
Materiali a contatto con il fluido	1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore	G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Guarnizione	metallo su metallo
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo